


ชุดเกียร์ EMGA-80-P-G8-EAS-80

หมายเลขชิ้นส่วน: 8141741

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์	80 mm
มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน	80 mm
ฟันเฟือง	0.12 deg
ประเภทเกียร์	เกียร์แพลนเนตารี
อัตราทดเกียร์	8:1
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์	7000 rpm
อุณหภูมิการทำงานของกรรปุกเกียร์	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54
แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง	50 Nm
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกรรปุกเกียร์	0.37 kgcm ²
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	190 Nm
ประสิทธิภาพสูงสุด	97 %
ความแข็งแรงของแรงบิด	8.4 Nm/arcmin
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2000 g
เอาต์พุตกรรปุกอินเทอร์เฟส	80G
ไดรฟ์เกียร์อินเทอร์เฟส	80P
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS