


ชุดเกียร์ EMGA-80-P-G12-EAS-80

หมายเลขชิ้นส่วน: 8141742

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|-------------------------|
| ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์ | 80 mm |
| มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน | 80 mm |
| ฟันเฟือง | 0.15 deg |
| ประเภทเกียร์ | เกียร์แพลนเนตตารี |
| อัตราทดเกียร์ | 12:1 |
| ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์ | 7000 rpm |
| อุณหภูมิการทำงานของกรรปุกเกียร์ | -25 °C...90 °C |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| ระดับการป้องกัน | IP54 |
| แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง | 120 Nm |
| โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกรรปุกเกียร์ | 0.589 kgcm ² |
| แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด | 240 Nm |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 97 % |
| ความแข็งแรงของแรงบิด | 10.2 Nm/arcmin |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 2500 g |
| เอาต์พุตกรรปุกอินเทอร์เฟส | 80G |
| ไดรฟ์เกียร์อินเทอร์เฟส | 80P |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |