


ชุดเกียร์ EMGA-80-A-G8-80P

หมายเลขชิ้นส่วน: 8141744

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์	80 mm
มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน	80 mm
ฟันเฟือง	0.22 deg
ประเภทเกียร์	เกียร์แบบมุมฉาก
อัตราทดเกียร์	8:1
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์	7000 rpm
อุณหภูมิการทำงานของกรรปุกเกียร์	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54
แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง	50 Nm
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกรรปุกเกียร์	0.934 kgcm ²
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	80 Nm
ประสิทธิภาพสูงสุด	94 %
ความแข็งแรงของแรงบิด	4.2 Nm/arcmin
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	4400 g
เอาต์พุตกรรปุกอินเทอร์เฟส	80G
ไดรฟ์เกียร์อินเทอร์เฟส	80P
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS