


ชุดเกียร์ EMGA-80-A-G8-100A

หมายเลขชิ้นส่วน: 8141747

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|-------------------------|
| ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์ | 80 mm |
| มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน | 100 mm |
| ฟันเฟือง | 0.22 deg |
| ประเภทเกียร์ | เกียร์แบบมุมฉาก |
| อัตราทดเกียร์ | 8:1 |
| ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์ | 7000 rpm |
| อุณหภูมิการทำงานของกรรปุกเกียร์ | -25 °C...90 °C |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| ระดับการป้องกัน | IP54 |
| แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง | 50 Nm |
| โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกรรปุกเกียร์ | 0.934 kgcm ² |
| แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด | 190 Nm |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 94 % |
| ความแข็งแรงของแรงบิด | 4.2 Nm/arcmin |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 4500 g |
| เอาต์พุตกรรปุกอินเทอร์เฟส | 80G |
| ไดรฟ์เกียร์อินเทอร์เฟส | 100A |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |