


ชุดเกียร์ EMGA-80-P-G12-SAS-100

หมายเลขชิ้นส่วน: 8141751

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์	80 mm
มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน	100 mm
ฟันเฟือง	0.15 deg
ประเภทเกียร์	เกียร์แพลนเนตตารี
อัตราทดเกียร์	12:1
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์	7000 rpm
อุณหภูมิการทำงานของกรรปุกเกียร์	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54
แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง	120 Nm
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกรรปุกเกียร์	0.589 kgcm ²
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	192 Nm
ประสิทธิภาพสูงสุด	96 %
ความแข็งแรงของแรงบิด	10.2 Nm/arcmin
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2800 g
เอาต์พุตกรรปุกอินเทอร์เฟส	80G
ไดรฟ์เกียร์อินเทอร์เฟส	100A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS