


# ชุดเกียร์ EMGA-60-P-G8-SST-57

หมายเลขชิ้นส่วน: 8141764

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์	60 mm
มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน	57 mm
ฟันเฟือง	0.17 deg
ประเภทเกียร์	เกียร์แพลนเนตตารี
อัตราทดเกียร์	8:1
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์	13000 rpm
อุณหภูมิการทำงานของกรรปุกเกียร์	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54
แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง	18 Nm
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกรรปุกเกียร์	0.067 kgcm <sup>2</sup>
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	29 Nm
ประสิทธิภาพสูงสุด	97 %
ความแข็งแรงของแรงบิด	2.4 Nm/arcmin
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	900 g
เอาต์พุตกรรปุกอินเทอร์เฟส	60G
ไดรฟ์เกียร์อินเทอร์เฟส	57A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS