

# Blanking plug B-M5-F1A

หมายเลขชิ้นส่วน: 8142288

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดบรรจุ	10
ตัวแปร	ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลัก ข้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion	ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 1% ข้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด
คลาสคลีนิรุม	คลาส 6 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1
แรงบิดกระชับที่กำหนด	1.5 Nm
ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย	-30 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1 g
ประเภทของรัด	ประแจหกเหลี่ยม SW2.5
ข้อต่อลม 1	เกลียวนอก M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ปลั๊กตาบอดวัสดุ	เหล็ก, ชุบนิกเกิลทางเคมี
วัสดุโอริง	สแตนเลส NBR