

Double nipple NPFC-DS-G12-G12-M

หมายเลขชิ้นส่วน: 8142590

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| วัสดุการเชื่อมต่อเกลียว | ทองเหลืองชุบนิเกิล |
| ขนาดบรรจุ | 10 |
| แรงดันใช้งาน | -0.95 bar...10 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| แรงบิดขั้นที่กำหนด ข้อต่อลม 1 | 47.9 Nm |
| แรงบิดขั้นที่กำหนด ข้อต่อลม 2 | 47.9 Nm |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย | ± 20 % |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 37.23 g |
| ข้อต่อลม 1 | G1/2 |
| ข้อต่อลม 2 | G1/2 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ซิลวัสดุ | พีวีซี |