


# อุปกรณ์ยึดจับกริปเปอร์ EHA-G1-B18-16-GGA1-AP

หมายเลขชิ้นส่วน: 8146634

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	16
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	กริปเปอร์แนวตั้ง
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 100 %
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...40 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	95 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุสาร	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง เหล็กกล้าโรสเนมอัลลอยด์สูง
มมวัสดุ	เหล็กกล้าโรสเนมอัลลอยด์สูง
วัสดุขององค์ประกอบที่อยู่ตรงกลาง	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง