


# หน่วยจ่ายพลังงาน CACN-3A-1-20-G2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8149582

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า  |
|--|---|
| กว้าง  | 68 มม.  |
| ความสูง  | 130 มม.   |
| ระยะเวลา                                       | 160 มม.   |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                              | การพาความร้อนฟรี                                      |
| การดูแลเบื้องต้น                               | 1 เฟส   |
| กระแสไฟเข้า                                    | 2.4 - 5.6 A   |
| แรงดันไฟขาออกที่กำหนดDC                        | 24 V  |
| กระแสไฟขาออกที่กำหนด                           | 20 A  |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต AC                       | 100 V...240 V   |
| การชัฟฟอทเมื่อไฟดับ                            | 15 ms   |
| ความถี่หลัก                                    | 45 Hz...65 Hz   |
| อนุญาต   | c UL เร้า - รายการ (OL)                               |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่ง EU EMC<br>ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364 โชน III                                     |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                           | -40 °C...85 °C  |
| ความชื้นสัมพัทธ์                               | 95 %  |
| ระดับการป้องกัน                                | IP20  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -25 °C...70 °C  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 1669 g  |
| ประเภทของรัด                                   | พร้อมราง DIN  |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                |