

หน่วยจ่ายพลังงาน CACN-3A-7-5-G2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8149583

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	42 มม.
ความสูง	130 มม.
ระยะเวลา	160 มม.
ตำแหน่งการติดตั้ง	การพาความร้อนฟรี
การดูแลเบื้องต้น	1 เฟส
กระแสไฟเข้า	1.2 - 2.9 A
แรงดันไฟขาออกที่กำหนดDC	48 V
กระแสไฟขาออกที่กำหนด	5 A
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต AC	100 V...240 V
การชัฟฟอทเมื่อไฟดับ	15 ms
ความถี่หลัก	45 Hz...65 Hz
อนุญาต	c UL เร้า - รายการ (OL)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-40 °C...85 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	95 %
ระดับการป้องกัน	IP20
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...70 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1120 g
ประเภทของรัด	พร้อมราง DIN
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS