

## Cable connector NETC-M20-PBK-T14

หมายเลขชิ้นส่วน: 8151590

FESTO



### แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                          |
|--|---------------------------------|
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -40 °C...100 °C                 |
| ระดับการป้องกัน                                | IP66<br>IP68                    |
| หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน               | IP68 ที่ 5 บาร์เป็นเวลา 30 นาที |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป   |
| ขนาด   | M20x1.5                         |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล                  | 4 mm...13 mm                    |
| สี   | สีดำ                            |
| วัสดุต่อสายเคเบิล                              | PA                              |
| ซิลวีสดู                                       | EPDM                            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 14 g                            |
| ขนาดบรรจุ                                      | 1                               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364 โชน III               |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS          |