

ปลั๊กสกรู NETC-P-M20-PBK-T14
หมายเลขชิ้นส่วน: 8151591

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...100 °C
ระดับการป้องกัน	IP66 IP68
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน	IP68 ที่ 5 บาร์เป็นเวลา 30 นาที
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
ขนาด	M20x1.5
สี	สีดำ
วัสดุท่อสายเคเบิล	PA
ซิลวัสดุ	EPDM
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2 g
ขนาดบรรจุ	1
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS