

# ชุดเชื่อมต่อ DADG-AK-G8-6-20

หมายเลขชิ้นส่วน: 8152357

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| ขนาด                                   | 6  |
| ฮับ                                    | 20 mm  |
| แรงดันใช้งาน                           | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4]            |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                            |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C   |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                     | 1 Nm   |
| ค่าความแม่นยำของแรงบิด                 | ± 10 %   |
| แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อลม 1         | 0.7 Nm   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 4.7 g  |
| พอร์ทลม                                | M5   |
| อะแดปเตอร์วัสดุ                        | อีพอกซีเรซิน   |
| ซีลวัสดุ                               | NBR  |
| วัสดุสกรู                              | เหล็กเคลือบ  |