


# ชุดเชื่อมต่อ DADG-AK-G8-16-50

หมายเลขชิ้นส่วน: 8152384

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	16
ฮับ	50 mm
แรงดันใช้งาน	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดกระชับสูงสุด	1.5 Nm
ค่าความแม่นยำของแรงบิด	± 10 %
แรงบิดสูงสุดในการขันขอตอลม 1	0.7 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	15.5 g
พอร์ทลม	M5
อะแดปเตอร์วัสดุ	อีพอกซีเรซิน
ซิลวัสดุ	NBR
วัสดุสกรู	เหล็กเคลือบ