


# ทอลมพลาสติก PUN-H-F-4X0,75-BL

หมายเลขชิ้นส่วน: 8153381

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า  |
|--|---|
| นอก Ø                                  | 4 mm  |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล   | 16 mm   |
| Øภายใน                                 | 2.6 mm  |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ                  | 8 mm  |
| ข้อมูลการใช้งาน                        | ทอลมที่ไม่มีตัวพิมพ์<br>TPE-U จากพื้นฐาน ether                                  |
| คุณสมบัติของท่อ                        | เหมาะสำหรับโซฟลิ่งงาน   |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar                                       |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...87 psi  |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi               |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน          | น้ำ: ความดันขณะทำงานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60 °C   |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>น้ำ (ของเหลว ไม่มีน้ำแข็ง)    |
| เครื่องทดสอบไฟ                         | UL94 HB   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L  |
| คลาสคิลินรัม                           | องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1        |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูการประกาศความสอดคล้อง   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -35 °C...60 °C  |
| น้ำหนักเส้นค่าตามความยาว               | 0.0084 kg/m   |
| พอร์ทลม                                | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 4 มม.<br>สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 3 มม. พร้อมน็อตยูเนียน |
| สี                                     | สีฟ้า   |
| ความแข็งฝั่ง                           | D 52 +/-3   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS  |
| วัสดุท่อ                               | TPE-U (PU)  |