


ทอลมพลาสติก PUN-H-F-10X1,5-TBL

หมายเลขชิ้นส่วน: 8153403

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| นอก Ø | 10 mm |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล | 52 mm |
| Øภายใน | 7 mm |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ | 28 mm |
| ข้อมูลการใช้งาน | ทอลมที่ไม่มีตัวพิมพ์ TPE-U จากพื้นฐาน ether |
| คุณสมบัติของท่อ | เหมาะสำหรับโซฟลิ่งงาน |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์ | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด | -13.775 psi...87 psi |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน | น้ำ: ความดันขณะทำงานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60 °C |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง) |
| เครื่องทดสอบไฟ | UL94 HB |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| คลาสคลีนรูม | องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1 |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร | ดูการประกาศความสอดคล้อง |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -35 °C...60 °C |
| น้ำหนักเส้นค่าตามความยาว | 0.0461 kg/m |
| พอร์ทลม | สำหรับต่อปลั๊กภายนอก Ø 10 มม. |
| สี | สีฟ้าโปร่งแสง |
| ความแข็งผิวด | D 52 +/-3 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุท่อ | TPE-U (PU) |