

แผ่นปิด VABB-P19-16-T

หมายเลขชิ้นส่วน: 8154656

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	16
ขวาง	16 mm
หลักการปิดผนึก	ออน
แรงดันใช้งาน	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
ความเหมาะสมของสัณฐานอากาศ	ใช่
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
อุณหภูมิปานกลาง	5 °C...50 °C
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...50 °C
แรงบิดกระชับที่กำหนด	0.75 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	14.9 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	เสียบเข้าไป
ประเภทของรัด	ด้วยรูทะลุและสกรู
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	EPDM
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA66-GF30