

อะแดปเตอร์ไฟ CACN-H-1-PE-EX2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8155227

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	28 มม. x 80 มม. x 120 มม
ตำแหน่งการติดตั้ง	บนราง H: แนวนอน/ใดๆ
ความต้านทานไฟฟ้ลัดวงจร	ใช่
การป้องกันขั้วย้อนกลับ	ใช่
ตัวบ่งชี้สถานะ	LED (สถานะ)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	18 V...32 V
แรงดันไฟขาออกที่กำหนด DC	54 V
กระแสไฟขาออกที่กำหนด	2 A
การใช้กระแส	2.0A ที่ 24VDC
แหล่งจ่ายไฟ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	แถบซ็อกเก็ต, 3 ขา
อนุญาติ	เครื่องหมาย RCM c UL เร้า - รายการ (OL)
การอนุมัติ Ex-protection นอก EU	คลาส I, ดีวีซี. 2 (สหรัฐอเมริกา)
ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน	UL E239998
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูค่าประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
ป้องกันการระเบิด	ชั้น 1 ดีวีซี. 2 (สหรัฐอเมริกา)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-30 °C...80 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	5 - 85 % ไม่ควบแน่น
ระดับการป้องกัน	IP20
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน	ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...55 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	350 g
อินเทอร์เฟซ Fieldbus เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	ไรเฟิล
ประเภทของรัด	พร้อมราง DIN
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS