


# แผ่นเชื่อมต่อ VMPA1-AP-4-EMM-8-SL

หมายเลขชิ้นส่วน: 8157744

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	42 mm
ระยะเวลา	107.3 mm
ขวาง	10.5 mm
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	4
แรงดันใช้งาน	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
ไฟลัดความดัน	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	180 g
ขอตอลม 2	M7
ขอตอลม 4	M7
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	อลูมิเนียมหล่อ