


รีเทนเนอร์โซ่คัพ DADP-ES-G8-12

หมายเลขชิ้นส่วน: 8159234

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ขนาด | 12 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | คั่นโยกหยุด |
| ความเร็วในการกระแทกสูงสุด | 0.8 m/s |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-C1-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 0 °C...60 °C |
| แรงกระแทกสูงสุด | 500 N |
| แรงบิดกระชับสูงสุด | 2.9 Nm |
| ค่าความแม่นยำของแรงบิด | ± 20 % |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 149 g |
| ประเภทของรีด | มีรูทะลุและปลอกตรงกลาง |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุคั่นโยก | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด |
| วัสดุสกรู | เหล็กกล้าไนซ์ |