


รีเทนเนอร์โซ่คัพ DADP-ES-G8-20

หมายเลขชิ้นส่วน: 8159236

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	20
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	คั่นโยกหยุด
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	0.8 m/s
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-C1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
แรงกระแทกสูงสุด	1100 N
แรงบิดกระชับสูงสุด	5.2 Nm
ค่าความแม่นยำของแรงบิด	± 20 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	305 g
ประเภทของรีด	มีรูทะลุและปลอกตรงกลาง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุคั่นโยก	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
วัสดุสกรู	เหล็กกล้าไนซ์