


# โซ่คัพ DYEF-G8-S-M12-Y1

หมายเลขชิ้นส่วน: 8159475

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	M12
ฮับ	1.2 mm
การทำใหหมาะด ๆ	วงแหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้านโดยไม่มีตัวหยุดโลหะคงที่
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	0.8 m/s
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
ความยาวลวดทอน	1.2 mm
แรงบิดกระชับสูงสุด	5 Nm
การชีพพลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	0.35 J
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	41 g
ประเภทของรัด	มีแกนเกลียว
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวิสต์	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง