

ชุดเชื่อมต่อ DADG-AK-G8-20-100

หมายเลขชิ้นส่วน: 8159795

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	20
ฮับ	100 mm
แรงดันใช้งาน	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดกระชับสูงสุด	3 Nm
ค่าความแม่นยำของแรงบิด	± 10 %
แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อลม 1	3 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	49.4 g
พอร์ทลม	G1/8
อะแดปเตอร์วัสดุ	อีพอกซีเรซิน
ซีลวัสดุ	FPM
วัสดุสกรู	เหล็กเคลือบ