

ชุดเชื่อมต่อ DADG-AK-G8-25-150

หมายเลขชิ้นส่วน: 8159818

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ขนาด | 25 |
| ฮับ | 150 mm |
| แรงดันใช้งาน | 0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| แรงบิดกระชับสูงสุด | 5 Nm |
| ค่าความแม่นยำของแรงบิด | ± 10 % |
| แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อลม 1 | 3 Nm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 69.8 g |
| พอร์ทลม | G1/8 |
| อะแดปเตอร์วัสดุ | อีพอกซีเรซิน |
| ซีลวัสดุ | FPM |
| วัสดุสกรู | เหล็กเคลือบ |