

โซ่คัพ DYEF-G8-M4-Y1F

หมายเลขชิ้นส่วน: 8160234

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	M4
ฮับ	1.7 mm
การทำใหหมาะด ๆ	แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้านพร้อมตัวหยุดคงที่
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	0.8 m/s
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
ความยาวลวดทอน	1.7 mm
แรงบิดกระชับสูงสุด	0.5 Nm
การชีพพลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	0.005 J
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	4.5 g
ประเภทของรัด	มีแขนเกลียว
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลิโคน	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง