

โซ่คัพ DYEF-G8-M5-Y1F

หมายเลขชิ้นส่วน: 8160235

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ขนาด | M5 |
| ฮับ | 2.8 mm |
| การทำใหหมาะด ๆ | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้านพร้อมตัวหยุดคงที่ |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| การตรวจจับตำแหน่ง | ปราศจาก |
| ความเร็วในการกระแทกสูงสุด | 0.8 m/s |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 0 °C...60 °C |
| ความยาวลวดทอน | 2.8 mm |
| แรงบิดกระชับสูงสุด | 0.8 Nm |
| การชีพพลังงานสูงสุดต่อจังหวะ | 0.02 J |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 7.6 g |
| ประเภทของรัด | มีแขนเกลียว |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ซิลิโคน | NBR |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |