

# ปิเปตทิปแบบใช้แล้วทิ้ง DHAP-300-TA1-P960S

หมายเลขชิ้นส่วน: 8160283

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ปริมาณ	300 µl
ขนาดบรรจุ	960
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ตัวยึดปลายปิเปตสำหรับ 20...1000 µl ทิปปิเปตแบบใช้แล้วทิ้งจาก Festo
ประเภทแพ็คเกจ	กล่อง
Bioburden	ATP: < $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE / TSE: ฟรี DNA: < 32 pg menschliche DNA DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ หน่วย Kunitz/µl เอนโดทอกซิน: $\leq 0.001$ EU/mL RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ หน่วย Kunitz/µl
ระดับความต้านทานการกีดกัน KBK	4 - ความเค้นการกีดกันที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	5 °C...40 °C
หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิในการจัดเก็บ	สำหรับการขนส่งในบรรจุภัณฑ์แบบชั่วคราว -25... 55 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์	10 - 90 % ไม่ควบแน่น
สถานะแวดล้อม	ความกดอากาศ 80...
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...40 °C
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหัวปิเปต	PP