

ปิเปตทิปแบบใช้แล้วทิ้ง DHAP-1000-TA1FS-P960R

หมายเลขชิ้นส่วน: 8160287

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ปริมาณ	1000 µl
ขนาดบรรจุ	960
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ตัวยึดปลายปิเปตสำหรับ 20...1000 µl ทิปปิเปตแบบใช้แล้วทิ้งจาก Festo
ประเภทแพ็คเกจ	แร็ค
ตัวกรอง	ใช่
Bioburden	ATP: < $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE / TSE: ฟรี DNA: < 32 pg menschliche DNA DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ หน่วย Kunitz/µl เอนโดทอกซิน: ≤ 0.001 EU/mL RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ หน่วย Kunitz/µl
การฆ่าเชื้อ	SAL 1E-6 ฆ่าเชื้อล่วงหน้า
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	5 °C...40 °C
หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิในการจัดเก็บ	สำหรับการขนส่งในบรรจุภัณฑ์แบบชั่วคราว -25... 55 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์	10 - 90 % ไม่ควบแน่น
สถานะแวดล้อม	ความกดอากาศ 80...
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...40 °C
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหัวปิเปต	PP