


โซ่คัพ DYSD-Q11-12-12-Y1F-L-Y10

หมายเลขชิ้นส่วน: 8161526

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	12
ฮับ	12 mm
การทำใหหมาะด ๆ	ปรับตัวเอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	1 m/s
เวลาพักพื้นที่อุณหภูมิห้อง	0.2 s
ฟังก์ชัน	บทยภาพเดียว กด
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
ความยาวลวดทอน	12 mm
แรงกระแทกสูงสุด	1000 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	12 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	36000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	0.05 J
แรงResetting	28 N
แรงแทรกต่ำสุด	100 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	95 g
ประเภทของรัด	พร้อมน็อตล็อก
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวีสดู	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
วัสดุน็อต	เหล็กกล้าไนซ์