


โซ่คัพ DYSD-Q11-20-16-Y1F-S-Y14

หมายเลขชิ้นส่วน: 8161532

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	20
ฮับ	16 mm
การทำให้อมาต ๆ	ปรับตัวเอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	1 m/s
เวลาพักพื้นที่อุณหภูมิห้อง	0.3 s
ฟังก์ชัน	บทยาทเดียว กด
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
ความยาวลวดทอง	16 mm
แรงกระแทกสูงสุด	3000 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	50 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	92000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	0.32 J
แรงResetting	75 N
แรงแทรกต่ำสุด	260 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	385 g
ประเภทของรัด	พร้อมน็อตล็อก
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
วัสดุน็อต	เหล็กกล้าไนซ์