


ก้ามปู CRSG-M4

หมายเลขชิ้นส่วน: 8165295

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ขนาด | M4 |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน | ISO 8140 |
| ไคมาตรฐาน | DIN 71752 |
| การเชื่อมต่อแบบเกลียว | เกลียวใน M4 |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 5% ข้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -40 °C...150 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 8 g |
| หัวส้อมวัสดุ | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุโบลท | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |
| วัสดุน็อต | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |
| พิวส์วัสดุ | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |