


# ชุดต่อ EAMM-A-T46-57A

หมายเลขชิ้นส่วน: 8169409

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                 |
|--|------------------------|
| ความยาวระบุ                            | 42 mm                  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ             |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด                  | 8000 rpm               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L         |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -25 °C...60 °C         |
| ความชื้นสัมพัทธ์                       | 0 - 95 %               |
| ระดับการป้องกัน                        | IP40                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C         |
| โมเมนต์ความเฉื่อย                      | 3.2 kgmm <sup>2</sup>  |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้                    | 6 Nm                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 395 g                  |
| ตัวกระตุกสอินเตอร์เฟส                  | T46                    |
| อินเทอร์เฟสสโมเตอร์                    | 57A                    |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |