

ป้องกันช่องระบายอากาศ VABD-D3-L-GN14

หมายเลขชิ้นส่วน: 8177960

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งาน	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP54
อุณหภูมิโดยรอบ	-50 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3.8 g
ประเภทของวัสดุ	ขึ้นสกรูได้ พร้อมเกลียวนอก
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สกรูระบายวัสดุ	HP PA 12