


มาโนมิเตอร์ PAGN-40-1.6M-R18-1.6-CPA

หมายเลขชิ้นส่วน: 8178625

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
พื้นที่แสดงผล	0 MPa...1.6 MPa
โตมาตรฐาน	EN837-1
เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด	40
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	เกจวัดแรงดันแบบ Bourdon
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
สื่อปฏิบัติการ	ก๊าซเฉื่อย ของเหลวที่เป็นกลาง
แรงดันใช้งาน	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
ปัจจัยโหลดสลับ	0.66
ระดับความแม่นยำในการวัด	1.6
ระดับการป้องกัน	IP43
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-40 °C...70 °C
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	กองหลัง
พอร์ทลม	R1/8
วัสดุที่สัมผัสโดยตัวกลาง	ทองเหลือง
จุกเกลียววัสดุ	ทองเหลือง
วัสดุที่อยู่อาศัย	สแตนเลส
วัสดุในการดูหน้าต่าง	HP
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	60 g
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่มีอะเซทิลีน ไม่มีออกซิเจน

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
สเกล	มาตรฐานเดียว MPa (ภายนอก)