

# เกจวัดแรงดันหน้าแปลน PAGN-P-63-1.6M-G14-1-CPA

หมายเลขชิ้นส่วน: 8178635

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| พื้นที่แสดงผล                          | 0 MPa...1.6 MPa                                      |
| โตมาตรฐาน                              | EN837-3  |
| เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด               | 63   |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | เกจวัดแรงดันแบบBourdon                               |
| ประเภทของรัด                           | การติดตั้งแผงด้านหน้า                                |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ก๊าซเฉื่อย<br>ของเหลวที่เป็นกลาง                     |
| แรงดันใช้งาน                           | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi |
| ปัจจัยโหลดสลับ                         | 0.66   |
| ระดับความแม่นยำในการวัด                | 1  |
| ระดับการป้องกัน                        | IP43   |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -40 °C...70 °C                                       |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -20 °C...60 °C                                       |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...60 °C                                       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                               |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ                    | กองหลัง  |
| พอร์ทลม                                | G1/4   |
| วัสดุที่สัมผัสโดยตัวกลาง               | ทองเหลือง  |
| จุกเกลียววัสดุ                         | ทองเหลือง  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | สแตนเลส  |
| วัสดุในการดูหน้าต่าง                   | ซัน  |
| แหวนรัดวัสดุ                           | เหล็ก  |
| วัสดุสกรู                              | เหล็ก  |
| ที่อยู่อาศัยสี                         | สีดำ   |

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                          |
|--|---------------------------------|
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 120 g                           |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | ไม่มีอะเซทิลีน<br>ไม่มีออกซิเจน |
| สเกล                                   | มาตราส่วนเดียว<br>MPa (ภายนอก)  |