

กระบอกกลม DPRA-N-...-7/8"" - -  
หมายเลขชิ้นส่วน: 8180568

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	0,0625 in...12 in
Øลูกสูบ	7/8" "
เกลียวก้านลูกสูบ	1/4-28 UNF-2A
การทำใหหมาะต ำ	ไม่มีกัันกระแทก แหวน/แผ่นกัันกระแทกยัดทั้งสองด้าน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามตองการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรด	ลูกสูบ ก้านลูกสูบ กระบอกกระบอก
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตซ์ความไกลซ์ิต
ตัวแปร	ที่ปิดปลายด้วยตาหมุนและปลอกลูกปืน ที่ปิดปลายด้วยหมุดเดือยหมุน 90° ฝาตายพร้อมหมุดเดือย Wiper seal ทำจาก ยางธรรมชาติ เกลียวก้านลูกสูบตัวผู้ขยาย ก้านลูกสูบขยาย ฝาลูกปืนสำหรับติดตั้งโดยตรง ฝาลูกปืนพร้อมเกลียวยึด ฝาลูกปืนพร้อมร่องแหวน การเชื่อมต้ออากาศัดตามแนวแกน การเชื่อมต้ออากาศัดทั่ว พร้อมป้องกันการหมุน ผ่านก้านลูกสูบ ช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง + 150 °C ช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง +80 °C ก้านลูกสูบตันเดือย
ป้องกันการหมุน/คู่มือ	ก้านลูกสูบหกเหลี่ยม
แรงดันใช้งาน	9,99 psi...150 psi
ฟังก์ชัน	การแสดงค บพบาตเดือย กด ตั้ง
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต้อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต้อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °F...300 °F

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	20574 lb...174884 lb
ประเภทของรัด	พร้อมน็อตล็อค พร้อมอุปกรณ์เสริม
พอร์ทลม	1/8 NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด
ซีลวัสดุ	FPM NBR
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ท่อทรงกระบอกวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง