


# ชุดแกน EAMM-A-L48-70GA-G2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8188640

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	53.5 mm...53.5 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	6000 rpm...6000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...-25 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...-10 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	39 kgmm <sup>2</sup>
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	21 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	725 g...725 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	L48
อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์	70GA
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS