


แผ่นอะแดปเตอร์ VABA-C13-100-2-F90-G12-G14

หมายเลขชิ้นส่วน: 8189575

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	960 1200 1440 1920 2300
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	อะแดปเตอร์สำหรับไดรฟ์โรตารี
การเชื่อมต่อวาล์วสอดคล้องกับมาตรฐาน	VDI/VDE 3845-1
แรงดันใช้งาน	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:7:-] ก๊าซเฉื่อย
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทำน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิปานกลาง	-40 °C...80 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...80 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	4331 g
ประเภทของรีด	พร้อมอุปกรณ์เสริม
พอร์ทัลม	การออกแบบแผ่นพอร์ทัล, การตาก
ข้อต่อลม 1	G1/2
ข้อต่อลม 2	G1/4
ข้อต่อลม 3	G1/2
ข้อต่อลม 4	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบผิวเรียบ (20 µm)
ซีลวัสดุ	EPDM NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบผิวเรียบ (20 µm)
วัสดุสกรู	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง