


# แผ่นโซ่เชื่อมต่อ VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

หมายเลขชิ้นส่วน: 8191781

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	15.05 มม. x 104.3 มม. x 66.55 มม.
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
แรงขันยึดสูงสุดบนแผ่น	6 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	57.9 g
ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ	มีรูทะลุ
ควบคุมการเชื่อมต่ออากาศ 12/14	สำหรับตลับ 12 มม.
การเชื่อมต่อควบคุมอากาศเสีย 82/84	สำหรับตลับ 12 มม.
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
ปลอกแขนวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
คลิป์วัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง