


ชุดแกน EAMM-A-L38-40G-G2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8197448

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	32 mm...32 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	8000 rpm...8000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...-25 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...-10 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	3.2 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	4.4 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	228 g...228 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ	L38
อินเตอร์เฟซรหัสมอเตอร์	40G
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS