


# ชุดแกน EAMM-A-N48-60G-G2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8197469

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	46 mm...46 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	6000 rpm...6000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...-25 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...-10 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	39 kgmm <sup>2</sup>
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	21 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	454 g...454 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ	N48
อินเตอร์เฟซรหัสมอเตอร์	60G
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS