


ชุดแกน EAMM-A-S48-80P

หมายเลขชิ้นส่วน: 8197480

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|------------------------|
| ความยาวระบุ | 72 mm...72 mm |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด | 6000 rpm...6000 rpm |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 °C...-25 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 - 95 % |
| ระดับการป้องกัน | IP40 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...-10 °C |
| โมเมนต์ความเฉื่อย | 34.8 kgmm ² |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้ | 17 Nm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 590 g...590 g |
| ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ | S48 |
| อินเทอร์เฟซรหัสมอเตอร์ | 80p 80PA 80RA |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |