


ชุดแกน EAMM-A-S62-100A-G3

หมายเลขชิ้นส่วน: 8197486

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	80 mm...80 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	6000 rpm...6000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...-25 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...-10 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	34.8 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	21 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1250 g...1250 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	S62
อินเทอร์เฟซรหัสมอเตอร์	100A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS