

# ไดรฟ์ลูกสูบ DFPK-75-20-T32-V4

หมายเลขชิ้นส่วน: 8198977

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดตัวกระตุ่น	75
อับ	20 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	พร้อมจอแสดงผลเชิงกล
ฟังก์ชันการควบคุม	ฤดูใบไม้ผลิปิด NC
แรงดันใช้งาน	0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2746 g
พอร์ตกลม	เกลียวด้านใน G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	พลอสแตนเลส
ซีลวัสดุ	FPM
วัสดุที่อยู่อาศัย	พลอสแตนเลส
ตัวเรือนหมายเลขวัสดุ	1.4408
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง