


ชุดแกน EAMM-A-D60-80G-S1-G2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8199481

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|----------------------------------------|------------------------|
| ความยาวระบุ | 78.4 mm...78.4 mm |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด | 6000 rpm...6000 rpm |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 °C...-25 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 - 95 % |
| ระดับการป้องกัน | IP65 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...-10 °C |
| โมเมนต์ความเฉื่อย | 34.8 kgmm ² |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้ | 21 Nm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1500 g...1500 g |
| ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ | D60 |
| อินเตอร์เฟซรหัสมอเตอร์ | 80G |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |