

# ชุดแกน EAMM-A-L38-70GA-G2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8199483

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	42.5 mm...42.5 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	8000 rpm...8000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...-25 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...-10 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	4 kgmm <sup>2</sup>
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	4.4 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	598 g...598 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ	L38
อินเตอร์เฟซรหัสมอเตอร์	70GA
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS