

ชุดฝาปิด VAVC-F12-SCC-20-P

หมายเลขชิ้นส่วน: 8201222

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดที่กำหนดDN	20
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ปานกลาง	ไอน้ำ น้ำมันไฮดรอลิกจากน้ำมันแร่ ก๊าซเฉื่อย น้ำมันแร่ น้ำ กรองอากาศอัด, กรองความละเอียด 200 µm ของเหลวที่เป็นกลาง
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อ	อนุญาตให้ใช้สื่อที่เป็นแก๊สได้ก็ต่อเมื่อไหลผ่านบ่าวาล์ว
อุณหภูมิปานกลาง	100 °C...230 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	363 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ซีลกันหมุนวัสดุ	ไฟเบอร์
วัสดุซีลที่นั่ง	PEEK