

ไกด์ยูนิต FEN-12/16-80-KF

หมายเลขชิ้นส่วน: 8204026

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	12/16
ฮับ	80 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือลูกหมุนเวียน
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	แนะนำ
ป้องกันการกระเบิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แมกซ์ ฟอร์ซ Fy	520 N
แรงสูงสุด Fy คงที่	830 N
แรง Fz สูงสุด	520 N
แรงสูงสุด Fz คงที่	830 N
Max Moment Mx	12 Nm
แมกซ์ โมเมนต์ Mx คงที่	20 Nm
แรงบิดสูงสุด My	7 Nm
Max. moment My static	12 Nm
Max Moment Mz	7 Nm
แมกซ์ โมเมนต์ Mz คงที่	12 Nm
แรงเคลื่อนตัว	15 N
การเคลื่อนที่มวล	257 g
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	525 g
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
องค์ประกอบคู่มือวัสดุ	เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม
แผ่นแอกวัสดุ	อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบอนไดซ์