

ชุดต่อแบบขนาน EAMM-U-60-C42-6-68C-91-S5

หมายเลขชิ้นส่วน: 8216596

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	60
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
อัตราทดเกียร์	1:1
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 100 %
ระดับการป้องกัน	IP69K
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	27.6 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	3 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1640 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	C42-6
อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์	68C
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS